

Марка	Наименование провода	Максимальная допустимая температура, °С	Диаметр по меди.
ПКР-1 ПКР-2	Провод со сплошной Капроновой изоляцией (утолщенной для ПКР-2)	105	0,72 - 2,44
ПЛБД	Провод с обмоткой из шелка Лавсан и хлопчато-Бумажной пряжи в Два слоя	105	0,38 - 4,10
ПЛД	Провод с обмоткой из шелка Лавсан в Два слоя	120	0,38 - 1,30
ПСД	Провод с обмоткой из Стекловолокна в Два слоя с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком	155	0,31 - 4,80
ПСДК	Провод с обмоткой из Стекловолокна в Два слоя с подклейкой и пропиткой Кремнийорганическим лаком	180	0,31 - 4,80
ПСДКТ	Провод с обмоткой из Стекловолокна в Два слоя с подклейкой и пропиткой Кремнийорганическим лаком, Теплостойкий	300	0,31 - 1,56
ПЭВ	Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием	105	0,02 - 0,05
ПЭВ-1 ПЭВ-2	Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием (утолщенным для ПЭВ-2)	105	0,06 - 0,47
ПЭВКЛ	Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием на основе Капронового Лака	105	0,1 - 0,15
ПЭВЛО	Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан	150	0,06 - 1,25
ПЭТВЛ-1 ПЭТВЛ-2	Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным Теплостойким покрытием (утолщенным для ПЭТВЛ-2) на основе полиуретанового Лака (провод облуживается без предварительной зачистки эмали и без применения травильных составов)	120	0,06 - 1,56
ПЭЛ	Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием	90	0,03 - 2,44
ПЭЛО	Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан	105	0,05 - 2,10
ПЭЛШО	Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием и Однослойной Шелковой обмоткой	90	0,05 - 1,56
ПЭМ-1 ПЭМ-2	Провод с Эмалевым высокопрочным покрытием (утолщенным для ПЭМ-2) лаком Металвин	105	0,06 - 2,44
ПЭПЛО	Провод с Эмалевым высокопрочным и нагревостойким покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан (провод облуживается без предварительной зачистки эмали и без применения травильных составов)	120	0,06 - 1,30
ПЭТВ	Провод с Эмалевым Теплостойким Высокопрочным покрытием	130	0,06 - 2,44
ПЭТВ-Р	Провод с Эмалевым Теплостойким Высокопрочным покрытием для обмоток Реле	200	0,02 - 0,20
ПЭТЛО	Провод с Эмалевым Теплостойким покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан	130	0,06 - 1,30